

電源を入れて
すぐ使える

with コロナ時代の定番ツール
非接触顔認証式サーマル体温測定器

AI Face

画面に
顔を合わせて
1秒

瞬時に体温を測定
非接触・体温測定・警告アラーム

マスク装着アラーム
マスク非装着を認識してアラーム
30000人の顔データが登録可能

顔認証で出退勤管理
名前、出退勤時刻、顔写真、体温
IDカード (NFC) 対応
PC連動ソフトのインストール及び設定は
お客様で行って頂く必要があります。
PC連動によりCSVデータを取り込む事が可能です。
PCはお客様準備となります。

ゲートとの連動可能
顔認識によりゲートとの連動が可能
ゲートとの連動は、ゲート設置業者様へご依頼下さい。

ディスプレイ 8 インチ IPS 液晶
タッチパネル式
サイズ 135×272×35mm
(スタンド含まず)
重 量 1.2kg
電 源 AC アダプター



標準タイプ	ロングタイプ
サイズ 高さ 41cm	サイズ 高さ 約150cm
重 量 3.0kg	重 量 7.2kg

●本製品は医療用の体温計ではありませんので、測定温度は参考値となります。
医療に使用する場合は精密な体温測定には医療用体温計をご使用ください。
●本製品の使用は医師の診断に代わるものではありません。
高熱や発熱、特に乳幼児の場合は医師にご相談ください。

体温
水温
ミルク
食べ物

触れずに測る高精度温度計
非接触赤外線温度計E122

液晶画面
測定ボタン
メモリーボタン
モード切り替え
ボタン
赤外線センサー
電池カバー

サイズ 幅40×奥行40
×高さ140mm
重 量 65g
(電池重量含まず)

※電池は付属して
おりません

測定時間1秒と瞬時に温度を測定。
選べる2つのモード。(体温モード) (表面温度モード)

- 本製品は非接触型の温度計です。人体や物体の表面温度の測定が可能です。
- 周囲温度の違いにより、測定結果が異なりますのでご注意ください。
- 表面温度モードでは範囲外の測定も可能ですが参考値となります。
- 正確な温度測定が必要な場合は医療用機器をご使用ください。
(本製品は医療機器ではありません)

◎価格は、税抜き価格で表示しています。

Trust of the Quality

山崎産業株式会社

http://www.yamazaki-sangyo.co.jp

第二営業本部 〒136-0075 東京都江東区新砂1-13-5
(業務用品事業) 山崎産業東京総合センタービル4F
TEL:(03)5677-3402 FAX:(03)5677-3406

商品に関するお問い合わせは
カスタマーサービスセンター (9:00~12:00 13:00~17:00 土・日・祝日を除く)
0120-941-239 FAX (03) 5677-3406

メールアドレス info2@yamazaki-sangyo.co.jp

●商品仕様及び価格は改良のため、予告なく変更することがあります。
●ご紹介する商品は印刷のため、お手もとに届く商品とは多少色味が異なる場合があります。
(内容は2020年10月現在のものです。)

ISO14001 認証取得
登録範囲：本社・製品開発本部・生産本部
栃木工場・伊丹工場・岡山工場

ISO9001 認証取得
登録範囲：栃木工場・伊丹工場・岡山工場

ACCREDITED COMPANY 0046
BS EN ISO 9001:2008 & BS EN ISO 14001:2004

学校施設様向け

「新しい生活様式へ」 感染対策アイテム Vol.2

防御
●飛沫感染の防止
新しい生活様式
除去
●目・ウイルスなどを除去する
抑制
●目・ウイルスの増殖を抑える

with コロナの時代、生徒・職員の安全確保のため
山崎産業は皆様に寄り添ってご提案します。



手・指の洗浄・消毒に

塩化ベンザルコニウム配合

エタノール濃度 66.0vol% 58.2wt%
だから 危険物に 該当しません。

指定医薬部外品 11月中旬発売予定

コンドルC
薬用消毒スプレー用 5L

品番 CH788-05LX-MB
税抜価格 (1本) ￥12,500
容量 約 5L

●有効成分/100mL 中 日局濃ベンザルコニウム塩化物液 50 0.1g (ベンザルコニウム塩化物として 0.05%) ●添加物/エタノール、濃グリセリン、乳酸、乳酸ナトリウム液
●梱包数/4 個

指定医薬部外品
コンドルC
薬用消毒スプレー

品番 CH788-470X-MB
税抜価格 (1本) ￥1,600
容量 約 470mL

●有効成分/100mL 中 日局濃ベンザルコニウム塩化物液 50 0.1g (ベンザルコニウム塩化物として 0.05%) ●添加物/エタノール、濃グリセリン、乳酸、乳酸ナトリウム液
●梱包数/20 個

「塩化ベンザルコニウムは新型コロナウイルスに有効な界面活性剤として経済産業省より公表されている成分です」 参照：経済産業省

手を触れずに噴霧できる衛生的なペダル式

移動がラクなキャスター付

様々なディスペンサーに対応できる可動式

※アルコールディスペンサーセット可能サイズ：高さ 140～290mm のポンプ式ディスペンサーがご利用できます。

不特定多数が触ったボトルに手を触れずに消毒。

コンドルC
アルコール噴霧機 I-F

品番 YE-10-ID
税抜価格 (1台) オープン価格
サイズ 幅308×奥行443
×高さ1308 (看板含む) mm

●材質/本体：スチールアクリル焼付、トレイ：樹脂製
※アルコールディスペンサーは付属しません。

アルコール噴霧機 I-F にセットできる

3層構造の肌触りの良い不織布マスク。

微細な粉塵や水滴などの飛沫が顔にかかることをできるだけ防ぐ。

ふっつうサイズ 50 枚入 約17.5×9.5cm

コンドルC
プロ感染対策マスク

品番 税抜価格 (1箱) サイズ (1 枚)

SD794-000X-MB オープン価格 約 17.5×9.5cm

●材質/本体：ポリプロピレン、耳ひも：ポリウレタン
・ナイロン、ノーズフィッター：ポリエチレン・スチール
●梱包数/40 箱 (1 箱：50 枚)

米国サージカルマスク基準 (ASTM F2100-2011) レベル2に適合
微粒子ろ過効率99% 細菌ろ過効率99% 花粉粒子ろ過効率99%
(フィルター部品質性能 カケンテストセンターにて実施)

メガネの上から着用可能

眼鏡型なので、長時間付けてもストレスを感じにくい付け心地。シールドが着脱可能で衛生的。眼鏡の上からでも装着可能。

コンドルC
眼鏡型フェイスシールド フレーム

品番 税抜価格 (1個/1 枚)

フレーム/SD789-00LX-MB シールド/SD790-00LX-MB

●材質/フレーム：ポリカーボネイト、ストッパー：熱可塑性エラストマー、シールド：PET (曇り止め加工)
●梱包数 (フレーム)/1 袋：20 個、(シールド)/1 袋：20 枚

メガネの上から着用可能

Face Shield
Protective Isolation Mask

コンドルC
フェイスシールド

品番 税抜価格 (1 枚)

SD782-000X-MB オープン価格

サイズ 約 320×約 220mm

●材質/シールド：PET (曇り止め加工)、額当て (スポンジ)：ポリウレタン
●梱包数/200 枚

教室・廊下


新生活様式

ウィルス・ホコリの舞い上がり防止
箒からダスターモップに移行しませんか？



簡単にクロスを装着できる
ワングチクリップ。

クッション素材で床面にフィット。




ハンドルロック機構。

ハンドルロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきが抑えられます。またハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、せまいスペースも手際よく清掃できます。



スタンダードタイプ
カラ拭き



波目エンボス + フレアカット効果
砂、ホコリをクロス全面でしっかり捕らえます。

マイクログロス
種別 品番 税抜価格 (1箱) サイズ
45 C75-15-045X-MB ¥1,200 幅約 475 奥行約 200mm
60 C75-15-060X-MB ¥1,500 幅約 635 奥行約 200mm

●材質 / PE, PET

ダスターモップネオス

種別 品番 税抜価格 (1本) サイズ
45 DU664-045U-MB ¥6,000 幅約 450 全長約 1420mm
60 DU664-060U-MB ¥6,700 幅約 600 全長約 1420mm

●材質 / ハンドル: アルミパイプ (φ22mm)、プレート: アルミ、クッションシート: エラストマー樹脂

除菌作業

手の触れる場所

塩化ベンザルコニウム配合



1 minute Buster + HP ワンミニッツバスター
ウェットクロス 30P

品番 税抜価格 (1袋) サイズ
MO738-000X-MB ¥400 200×300mm

●シート材質 / ポリエステル・レーヨン
●成分 / 第4級アンモニウム塩・界面活性剤・防錆剤・エタノール
●液性 / 弱酸性
●梱包数 / 30袋 (1袋: 30枚入)

*全ての菌を除菌または除去するわけではありません。
*トイレには流さないで下さい。

省スペースで設置できるペダル式ペール。



ペダルペールオルア

種別 品番 税抜価格 (1台) サイズ
25 YD-182L-ID ¥6,000 幅 470×奥行 270×高さ 430mm
33 YD-183L-ID ¥7,500 幅 470×奥行 270×高さ 540mm


●材質 / PP

奥行270mmの省スペース設計

足元の消毒&除塵

特殊フィラメントの毛細管現象により、マット表面に消毒液がにじみ出ます。

マットの上を歩くだけで、靴底を一定量の消毒液が浸します。



消毒マット #6・#12

種別 品番 税抜価格 (1セット) サイズ (mm) 重量 (kg)
#6 セット F-38-6S ¥24,500 600×900 約 4.5
#12 セット F-38-12S ¥49,000 900×1200 約 7.8

●材質 / 材質: マット: PP、ベース: NBR

塩化ベンザルコニウム配合




コンドル 消毒液

品番 税抜価格 (1個) 標準使用量 容量 (L)
C108-04LX-MB ¥2,520 原液使用 4

●梱包数 4個



各菌に対するコンドル消毒液の除菌効果

(試験方法)
[EN13727:2012]に準拠EN13727は畜産領域において、実使用を想定(汚染状態)した欧州の環境消毒評価規格です。



玄関のマットメンテナンスに!
巻き上げてお掃除が簡単なマット。

マット下に落ちた土砂をこまめに清掃できます。
目詰まりも少なく美しく清潔な玄関を維持します。





エバック ニューブラシハードマット 45

種別 品番 税抜価格 (1枚) サイズ (mm) 重量 (g)
①本駒 F-208-HK ¥6,300 450×450 約 1490
②緑駒 O F-208-FO ¥1,050 75×450 約 164
③緑駒 M F-208-FM ¥1,050 75×450 約 168
④コーナー F-114-FC ¥130 75×75 約 23

■積算見積 (参考) 1㎡ ¥36,750 (税抜) 重量約 7.5kg / ㎡
●材質 / 本駒 (ベース)、緑駒、コーナー: EVA 本駒 (ブラシ): ナイロン

塩ビ不使用 防災 防火性能登録番号 E0.080209

●カラーバリエーション



表面形状

ロンステップマット

種別 品番 税抜価格 (1枚) サイズ (mm) 重量 (kg)
#12 F-1-12 ¥9,500 900×1200 約 3.8
#15 F-1-15 ¥11,900 900×1500 約 4.8
#18 F-1-18 ¥14,300 900×1800 約 5.8
#40 F-1-40 受注 ¥37,900 1500×2400 約 13.0

ランナー S F-1-RS 1㎡ ¥10,300 幅 900mm × 20m 約 2.9kg / ㎡
別注サイズ F-1-OR 受注 1㎡ ¥12,000 幅 1800mm × 10mまで 約 3.9kg / ㎡

●材質 / バイル: ナイロン バッキング・縁・コーナー・縁: PVC

防災 防火性能登録番号 E0.790117

床用

塩化ベンザルコニウム配合



1 minute Buster + HP ワンミニッツバスター
床用ウェットシート 45/60

種別 品番 税抜価格 (1袋) サイズ
45 MO739-045X-MB ¥820 220×480mm
60 MO739-060X-MB ¥1,000 220×640mm

●シート材質 / PET・PP・PE・セルローズ
●成分 / 第4級アンモニウム塩・界面活性剤・防錆剤・エタノール
●液性 / 中性 ●梱包数 / 20袋 (1袋: 5枚入)

*1枚ずつ袋に入っています。
*全ての菌を除菌または除去するわけではありません。

お手持ちの雑巾を取り付けて、
拭き掃除が立ったままラクにできます。



お手持ちの雑巾が
取り付けられます

ぞうきんワイパー 300

種別 品番 税抜価格 (1本) サイズ
300 WI719-300U-MB ¥2,100 約 270×110×1300mm

●材質 / ハンドル (柄): スチールパイプ (PVCコーティング) (φ約 22mm)、グリップ: PE、プレート: ABS樹脂、ロータリーストッパー: ナイロン、付属ぞうきん: 綿 (約 20×30cm) 1枚